

Tekniske data

TP82 isolasjonsgjennomtrengende klemmesett



Nøkkelfunksjoner

- Bananplugg passer til alle multimeter og banankontaktledninger
- Ikke-roterende bananplugg forhindrer at ledningene tvinner seg. Det gjør at du kan stramme/løsne klemmen mens den er festet til testledningen
- Tilgjengelig for 2 mm inngang
- Testet til 60 V DC

Produktoversikt: TP82 isolasjonsgjennomtrengende klemmesett

- Bananplugg passer til alle multimeter og banankontaktledninger
- Ikke-roterende bananplugg forhindrer at ledningene tvinner seg. Det gjør at du kan stramme/løsne klemmen mens den er festet til testledningen
- Tilgjengelig for 2 mm inngang
- Testet til 60 V DC

Modeller



Fluke TP82

Fluke TP82 Insulation Piercing Clip Set

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Norge AS
Postboks 383
1411 Kolbotn
Tlf: 800 18 227
E-mail: cs.no@fluke.com
www.fluke.no

©2021 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar
forbehold om trykkfeil.
12/2021

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**