


Tekniske data

Fluke 8,5 mm videoboroskop med 1,2 m probe



Nøkkelfunksjoner

1,2 meter, 8,5 mm videoboroskop-probe med dobbelkamera er tilgjengelig som ekstrautstyr. Kompatibel med videoboroskopene Fluke DS701 og Fluke DS703. Støtter alle funksjonene til Flukes videoboroskop.

Produktoversikt: Fluke 8,5 mm videoboroskop med 1,2 m probe

lett industri

- testing for kvalitetskontroll
- vedlikeholdsinspeksjoner for maskineri
- inspiser brytere og tannhjul
- inspeksjon av heis
- inspiser sveiser

tungt utstyr

- inspiser hydraulikklinjer
- inspiser sveiser

energi

- elektrisk, inspiser føringer

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Norge AS
Postboks 383
1411 Kolbotn
Tlf: 800 18 227
E-mail: cs.no@fluke.com
www.fluke.no

©2021 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar
forbehold om trykkfeil.
12/2021

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**