

Tekniske data

## Fluke 8,5 mm videoboroskop med 3 m probe



### Nøkkelfunksjoner

3 meter, 8,5 mm videoboroskop-probe med dobbelkamera er tilgjengelig som ekstrautstyr. Kompatibel med videoboroskopene Fluke DS701 og Fluke DS703. Støtter alle funksjonene til Flukes videoboroskop med unntak av Up is Up™.

### Produktoversikt: Fluke 8,5 mm videoboroskop med 3 m probe

#### lett industri

- testing for kvalitetskontroll
- vedlikeholdsinspeksjoner for maskineri
- inspiser brytere og tannhjul
- inspeksjon av heis
- inspiser sveiser

#### tungt utstyr

- inspiser hydraulikklinjer
- inspiser sveiser

#### energi

- elektrisk, inspiser føringer

**Fluke.** *Keeping your world up and running.*®

**Fluke Norge AS**  
Postboks 383  
1411 Kolbotn  
Tlf: 800 18 227  
E-mail: [cs.no@fluke.com](mailto:cs.no@fluke.com)  
[www.fluke.no](http://www.fluke.no)

©2021 Fluke Corporation. Med enerett.  
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar  
forbehold om trykkfeil.  
12/2021

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten  
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**