


Tekniske data

## Fluke 8,5 mm UV videoboroskop med 1,2 m probe



### Nøkkelfunksjoner

1 meter, 8,5 mm UV videoboroskop-probe med forovervendt kamera er tilgjengelig som ekstrautstyr. Kompatibel med videoboroskopene Fluke DS701 og Fluke DS703. Støtter alle funksjonene til Flukes videoboroskop med unntak av Up is Up™.

### Produktoversikt: Fluke 8,5 mm UV videoboroskop med 1,2 m probe

#### transport

- lekkasjer med røyk og fargestoff
- strukturell skade på motorkomponenter
- inspeksjon for fremmedobjekter (FOD).

#### olje og gass

- slitasje på rør og slanger
- strukturell skade på rør og slanger

#### energi

- inspeksjoner for kvalitetskontroll
- inspeksjon for lekkasjer

**Fluke.** *Keeping your world up and running.*®

**Fluke Norge AS**  
Postboks 383  
1411 Kolbotn  
Tlf: 800 18 227  
E-mail: [cs.no@fluke.com](mailto:cs.no@fluke.com)  
[www.fluke.no](http://www.fluke.no)

©2021 Fluke Corporation. Med enerett.  
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar  
forbehold om trykkfeil.  
11/2021

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten  
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**