

Dane techniczne

Adaptor termopary 80AK-A



Najważniejsze cechy

- Dostosowuje wtyczkę typu K do bananowych gniazd
- Zakres pomiarowy i dokładność: w zależności od sondy
- Odpowiedni do zastosowań niskonapięciowych (poniżej 30 V AC, 60 V DC)
- Roczna gwarancja

Modele



Fluke 80AK A

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Tel: +31 4 0267 5406
E-mail cee.cs@fluke.com
www.fluke.pl

©2022 Fluke Corporation. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
Dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
01/2022

**Modyfikacja niniejszego dokumentu bez pisemnej
zgody Fluke Corporation jest zabroniona.**