


Dane techniczne

## Zasilacz sieciowy / ładowarka akumulatorów BC190



### Omówienie produktu: Zasilacz sieciowy / ładowarka akumulatorów BC190

Provides power cord operation and charging for ScopeMeter 190 Series test tool.

### Specyfikacje: Zasilacz sieciowy / ładowarka akumulatorów BC190

Specifications	
Mains (Line voltage)	BC190/820 (Universal) 100 V to 240V $\pm$ 10%
Frequency (all versions)	50...60 Hz $\pm$ 10%
Output voltage	17.8 V DC
Output power	15 W
Power Consumption	23.7 V A
Max. voltage to ground	600 Vrms CAT III per IEC 1010-1
808 are equipped with a male receptacle plug that must be connected to a line cord appropriate for local use. (Line cord not included)	

**Fluke.** *Keeping your world up and running.*®

**Fluke Europe B.V.**  
P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
The Netherlands  
Tel: +31 4 0267 5406  
E-mail [cee.cs@fluke.com](mailto:cee.cs@fluke.com)  
[www.fluke.pl](http://www.fluke.pl)

©2022 Fluke Corporation. Wszelkie prawa  
zastrzeżone.  
Dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.  
01/2022

**Modyfikacja niniejszego dokumentu bez pisemnej  
zgody Fluke Corporation jest zabroniona.**