

Dane techniczne

Zestaw przewodów koncentrycznych BNC, oznaczanych kolorami, 3 sztuki po 1,5 m każda PM9091/001




Najważniejsze cechy

- Cable length is 1.5 m
- Maximum Signal Voltage: 300 V rms
- Maximum Voltage to Ground: 600 V rms. CAT III per IEC 61010-031
- BB120 Shielded Banana to BNC Adapter is required to adapt to ScopeMeter 120 Series shielded banana jack inputs

Omówienie produktu: Zestaw przewodów koncentrycznych BNC, oznaczanych kolorami, 3 sztuki po 1,5 m każda PM9091/001

Each set consists of three black cables with colored BNC male connectors (red, gray and black) for easy identification.

Modele



Fluke PM9091

50 Ohm Coaxial BNC cable set (3 x 1.5m)

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Tel: +31 4 0267 5406
E-mail cee.cs@fluke.com
www.fluke.pl

©2021 Fluke Corporation. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
Dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
12/2021

**Modyfikacja niniejszego dokumentu bez pisemnej
zgody Fluke Corporation jest zabroniona.**