

Dane techniczne

## Ładowarka samochodowa do kamer termowizyjnych



### Omówienie produktu: Ładowarka samochodowa do kamer termowizyjnych

Zapewnia najwyższą elastyczność pracy. Kamerę termowizyjną można naładować w dowolnym czasie i miejscu.

Pasuje do modeli: TiX560, TiX520, Ti400, Ti300, Ti200, Ti125, Ti110, Ti105, Ti100, Ti95, Ti90, TiR125, TiR110, TiR105, Ti32, Ti29, Ti27, TiR32, TiR29, TiR27, Ti20, Ti10, Ti25, TiR, TiR1

## Modele



### Fluke TI Car

For use with: TiX560, TiX520, Ti400, Ti300, Ti200, Ti125, Ti110, Ti105, Ti100, Ti95, Ti90, TiR125, TiR110, TiR105, Ti32, Ti29, Ti27, TiR32, TiR29, TiR27, Ti20, Ti10, Ti25, TiR, TiR1

**Fluke.** *Keeping your world up and running.®*

**Fluke Europe B.V.**  
P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
The Netherlands  
Tel: +31 4 0267 5406  
E-mail [cee.cs@fluke.com](mailto:cee.cs@fluke.com)  
[www.fluke.pl](http://www.fluke.pl)

©2021 Fluke Corporation. Wszelkie prawa  
zastrzeżone.  
Dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.  
11/2021

**Modyfikacja niniejszego dokumentu bez pisemnej  
zgody Fluke Corporation jest zabroniona.**