

Dane techniczne

Fluke L206 Deluxe LED Hat Light



Najważniejsze cechy

- 3 super jasne białe diody LED
- Zatrząsk obrotowy 360°
- Dołączone specjalne mocowanie dla kasku
- Czas pracy baterii: 40 godzin
- Wodoodporna
- Trwała konstrukcja polimerowa
- Obsada chroniona gumą
- Zawiera również pasek na szyję

Omówienie produktu: Fluke L206 Deluxe LED Hat Light

Możliwość zamocowania na kasku, czapce baseballowej lub nawet drzwiach.

Modele



Fluke L206

- Special hard-hat attachment included!
- Also includes a neck lanyard
- Hats not included with Deluxe LED Hat Light L206

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Tel: +31 4 0267 5406
E-mail cee.cs@fluke.com
www.fluke.pl

©2022 Fluke Corporation. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
Dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
01/2022

**Modyfikacja niniejszego dokumentu bez pisemnej
zgody Fluke Corporation jest zabroniona.**