

Detektor czerwonej wiązki laserowej PLS SLD z uchwytem



Najważniejsze cechy

Specifications:

- Range: ≤60 m (200 ft)
- Battery: 1x 9v Alkaline
- Size: 102 x 165 x 102 (4 in x 6.5 in x 4 in)
- Weight: 0.35 kg (0.77 lb)

Omówienie produktu: Detektor czerwonej wiązki laserowej PLS SLD z uchwytem

PLS SLD-RED to detektor czerwonej wiązki laserowej kompatybilny z przyrządami PLS 6R, PLS 180R, PLS 360, PLS 480, HVL 100 oraz starszymi przyrządami PLS 4 i PLS 180. Ten artykuł jest dołączony do systemów PLS 6R i PLS 180R.

Specyfikacje: Detektor czerwonej wiązki laserowej PLS SLD z uchwytem

Dane techniczne:

1. Zasięg: ≤60 m
2. Bateria: 1 × 9 V alkaliczna

The logo consists of the word "FLUKE" in a bold, black, sans-serif font, followed by a registered trademark symbol (®). The text is centered within a solid yellow rectangular background.

3. Wymiary: 102 mm × 165 mm × 102 mm

4. Masa: 0,35 kg

Modele



PLS SLD RED

PLS SLD-RED to detektor czerwonej wiązki laserowej kompatybilny z przyrządami PLS 6R, PLS 180R, PLS 360, PLS 480, HVL 100 oraz starszymi przyrządami PLS 4 i PLS 180. Ten artykuł jest dołączony do systemów PLS 6R i PLS 180R.

To akcesorium jest dostarczane w opakowaniu kartonowym z nadrukiem. Zawartość:

- Detektor czerwonej wiązki laserowej PLS SLD-RED
- Zacisk PLS 60520 SLD
- Bateria 9 V
- Krótki podręcznik użytkownika

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Tel: +31 4 0267 5406
E-mail cee.cs@fluke.com
www.fluke.pl

©2022 Fluke Corporation. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
Dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
01/2022

**Modyfikacja niniejszego dokumentu bez pisemnej
zgody Fluke Corporation jest zabroniona.**