

Dane techniczne

Uniwersalna sonda temperaturowa 80T-150U (do multimetrów)



Najważniejsze cechy

- Kompatybilna z multimetrami Fluke
- Wysoka dokładność, szybki odczyt do zastosowań przy niskich napięciach (poniżej 24 V AC, 60 V DC)
- Zakres pomiarowy: -50 do 150°C
- Wyjście: 1 mV/°C lub 1 mV/°F (przełączalne)
- Roczna gwarancja

Modele



Fluke 80T 150UA

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Tel: +31 4 0267 5406
E-mail cee.cs@fluke.com
www.fluke.pl

©2021 Fluke Corporation. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
Dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
10/2021

**Modyfikacja niniejszego dokumentu bez pisemnej
zgody Fluke Corporation jest zabroniona.**