

Dane techniczne

Zestaw przewodów pomiarowych z długimi chowanymi końcówkami TL40



Najważniejsze cechy

- Jedna para (czerwony, czarny) przewodów pomiarowych z ostrymi końcówkami igłowymi, regulowanymi na żądaną długość od 0 do 76 mm
- Wyjątkowo twarde końcówki zapewniają długą żywotność
- Elastyczne izolowane silikonem przewody pomiarowe
- KAT II 600 V, 3 A
- Roczna gwarancja

Modele



Fluke TL40

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Tel: +31 4 0267 5406
E-mail cee.cs@fluke.com
www.fluke.pl

©2022 Fluke Corporation. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
Dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
01/2022

**Modyfikacja niniejszego dokumentu bez pisemnej
zgody Fluke Corporation jest zabroniona.**