

Dane techniczne

Zestaw przewodów pomiarowych TL960 z mikrohaczykami



Najważniejsze cechy

- Jedna para (czerwony, czarny) przewodów pomiarowych z łączonymi "wieżowo wtykami bananowymi 4 mm i miniaturowymi haczykami
- Mikrohaczyki można zacześcić o doprowadzenia elementów elektronicznych o średnicy do 1 mm
- 90 cm długości przewody z izolacją PVC
- 30 V rms lub 60 V DC, 3 A
- Roczna gwarancja

Modele



Fluke TL960

Micro-Hook Test Leads

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Tel: +31 4 0267 5406
E-mail cee.cs@fluke.com
www.fluke.pl

©2022 Fluke Corporation. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
Dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
01/2022

**Modyfikacja niniejszego dokumentu bez pisemnej
zgody Fluke Corporation jest zabroniona.**