

## Detektor lasera obrotowego PLS z zaciskiem



### Omówienie produktu: Detektor lasera obrotowego PLS z zaciskiem

PLS XLD to detektor czerwonej i zielonej wiązki laserowej przeznaczony do użytku ze wszystkimi obrotowymi laserami PLS. To akcesorium jest dostarczane w opakowaniu kartonowym z nadrukiem.

### Specyfikacje: Detektor lasera obrotowego PLS z zaciskiem

Dane techniczne:

1. Zasięg:  $\leq 600$  m
2. Bateria: 1 × AA alkaliczna
3. Wymiary: 135 mm × 69 mm × 25 mm
4. Masa: 0,19 kg

## Modele



### PLS XLD

PLS XLD to detektor czerwonej i zielonej wiązki laserowej przeznaczony do użytku ze wszystkimi obrotowymi laserami PLS. To akcesorium jest dostarczane w opakowaniu kartonowym z nadrukiem.

---

#### Zawartość:

- Detektor lasera obrotowego PLS XLD
  - Zacisk PLS XLD
  - Bateria AA
  - Krótki podręcznik użytkownika
-

**Fluke.** *Keeping your world up and running.®*

**Fluke Europe B.V.**  
P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
The Netherlands  
Tel: +31 4 0267 5406  
E-mail [cee.cs@fluke.com](mailto:cee.cs@fluke.com)  
[www.fluke.pl](http://www.fluke.pl)

©2022 Fluke Corporation. Wszelkie prawa  
zastrzeżone.  
Dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.  
01/2022

**Modyfikacja niniejszego dokumentu bez pisemnej  
zgody Fluke Corporation jest zabroniona.**