


Dados técnicos

Fluke BC190 Line Voltage Adapter / Battery Charger



Informações gerais sobre o produto: Fluke BC190 Line Voltage Adapter / Battery Charger

Propicia operação do cabo de energia e compartilhamento para a ferramenta de teste da Serie ScopeMeter 190.

Rede (tensão de Linha):

BC190/820 (Universal) 100 V to 240V \pm 10%

- Freqüência (todas as versões): 50...60 Hz \pm 10%
- tensão de Saída: 17,8 V CC
- Potência de Saída: 15 W
- Consumo de Energia: 23,7 VA
- tensão Máxima para a Terra: 600 V rms. CAT III de acordo com o IEC 1010-1

Especificações: Fluke BC190 Line Voltage Adapter / Battery Charger

Specifications	
Mains (Line voltage)	BC190/820 (Universal) 100 V to 240V \pm 10%
Frequency (all versions)	50...60 Hz \pm 10%
Output voltage	17.8 V DC
Output power	15 W



Power Consumption	23.7 V A
Max. voltage to ground	600 Vrms CAT III per IEC 1010-1
808 are equipped with a male receptacle plug that must be connected to a line cord appropriate for local use. (Line cord not included)	

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 EUA

Para obter mais informações, ligue para os seguintes números:

Tel: (11) 3530-8901
Email: info@fluke.com.br
www.fluke.com/pt-br

Fluke do Brasil Ltda
CENESP Av. Maria Coelho Aguiar,
215 – Bloco G, 1º andar
São Paulo/SP – CEP: 05804-900

©2021 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados. Os dados fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
12/2021

É proibido modificar este documento sem permissão escrita da Fluke Corporation.