

Dados técnicos

Fluke PM9091/001 50 Ohm Coaxial BNC cable set (3 x 1.5m)




Principais recursos

- O comprimento do cabo é 1,5 m
- tensão Máxima do Sinal: 300 V rms
- tensão Máxima para a Terra: 600 V rms. CAT III de acordo com o IEC 61010-031
- Um adaptador Banana Blindado para BNC BB120 é necessário para adaptar as entradas de jack banana blindada da série ScopeMeter 120.

Informações gerais sobre o produto: Fluke PM9091/001 50 Ohm Coaxial BNC cable set (3 x 1.5m)

Cada conjunto consiste em três cabos pretos com conectores macho BNC coloridos (vermelho, cinza e preto) para fácil identificação.

Modelos



Fluke PM9091

50 Ohm Coaxial BNC cable set (3 x 1.5m)

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 EUA

Para obter mais informações, ligue para os seguintes números:

Tel: (11) 3530-8901
Email: info@fluke.com.br
www.fluke.com/pt-br

Fluke do Brasil Ltda
CENESP Av. Maria Coelho Aguiar,
215 – Bloco G, 1º andar
São Paulo/SP – CEP: 05804-900

©2021 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados. Os dados fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
11/2021

É proibido modificar este documento sem permissão escrita da Fluke Corporation.