

Dados técnicos

Estojo HC80 para medidores Fluke



Principais recursos

- Estojo almofadado e estojo com bolso interior e com exterior em poliéster de alta qualidade
- Garantia de um ano

Informações gerais sobre o produto: Estojo HC80 para medidores Fluke

Tenha a bolsa ideal para suas ferramentas Fluke. O Estojo HC80 é feito de poliéster durável com um bolso interior e com exterior de alta qualidade. Possui uma presilha para cinto e projeto de aba aberta para guardar, apoiar e carregar convenientemente a maioria dos multímetros digitais populares da Fluke, pinças de corrente, testadores de isolamento e muito mais.

Especificações: Estojo HC80 para medidores Fluke

Dimensões

229 x 127 x 64 mm

9 x 5 x 2,5 pol.

O Estojo HC80 é compatível com os seguintes produtos de mainframe da Fluke

- Multímetros: 113, 114, 115, 116, 117, 77-4, 175, 177, 179, 83-V, 87-V, 233, 287, 289, 3000 FC
- Termômetros: 51-II, 52-II, 53-II, 54-II
- Alicates amperímetros: 323, 324, 325
- Calibradores de processos e medidores: 712, 712B, 714, 714B, 715, 787, 787B, 789

Modelos



HC80

HC80 Holster Case for Fluke Meters

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 EUA

Para obter mais informações, ligue para os seguintes números:

Tel: (11) 3530-8901
Email: info@fluke.com.br
www.fluke.com/pt-br

Fluke do Brasil Ltda
CENESP Av. Maria Coelho Aguiar,
215 – Bloco G, 1º andar
São Paulo/SP – CEP: 05804-900

©2021 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados. Os dados fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
12/2021

É proibido modificar este documento sem permissão escrita da Fluke Corporation.