

Dados técnicos

Pinça de corrente Fluke i1730-flex1500 iFlex



Informações gerais sobre o produto: Pinça de corrente Fluke i1730-flex1500 iFlex

As sondas de corrente flexíveis Fluke 1730 Energy Logger de 12 polegadas iFlex medem até 1500A AC ao mesmo tempo em que fornecem a mais alta flexibilidade de medida. As sondas iFlex se conectam diretamente ao Energy Logger, exibindo medições de corrente sem fatores de escala suscetíveis a erro. O cabo de 1,8 m (6 pés) permite a separação entre o local de medição e o Energy Logger, o que torna mais fácil de visualizar a exibição. Cabos Fluke 1730 Energy Logger iFlex estão disponíveis em modelos de 12, 24, e 36 polegadas

Modelos



Fluke i1730-flex1500

A 12 inch Current Clamp

1500A 12 inch

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 EUA

Para obter mais informações, ligue para os seguintes números:

Tel: (11) 3530-8901
Email: info@fluke.com.br
www.fluke.com/pt-br

Fluke do Brasil Ltda
CENESP Av. Maria Coelho Aguiar,
215 – Bloco G, 1º andar
São Paulo/SP – CEP: 05804-900

©2021 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados. Os dados fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
11/2021

É proibido modificar este documento sem permissão escrita da Fluke Corporation.