


Dados técnicos

Pinças de corrente Fluke i1730-flex6000/3pk iFlex



Informações gerais sobre o produto: Pinças de corrente Fluke i1730-flex6000/3pk iFlex

As sondas de corrente Fluke 1730 Energy Logger de 36 polegadas iFlex flexíveis expandem a faixa de medida do Fluke 1730 a 6000 A ac ao mesmo tempo fornecendo a mais alta flexibilidade de medida. As sondas iFlex se conectam diretamente ao Energy Logger, exibindo medições de corrente sem fatores de escala suscetíveis a erro. O cabo de 1,8 m (6 pés) permite a separação entre o local de medição e o Energy Logger, o que torna mais fácil de visualizar a exibição. Cabos Fluke 1730 Energy Logger iFlex estão disponíveis em 12, 24, e 36 polegadas.

Modelos



Fluke i1730-flex6000/3pk

A 36 inch, 3 pack Current Clamps

-
- 6000A 36 inch, 3 pack Current Clamps
-

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 EUA

Para obter mais informações, ligue para os seguintes números:

Tel: (11) 3530-8901
Email: info@fluke.com.br
www.fluke.com/pt-br

Fluke do Brasil Ltda
CENESP Av. Maria Coelho Aguiar,
215 – Bloco G, 1º andar
São Paulo/SP – CEP: 05804-900

©2021 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados. Os dados fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
12/2021

É proibido modificar este documento sem permissão escrita da Fluke Corporation.