

Dados técnicos

## Transformadores de corrente conectáveis Fluke i40s-EL/Alicate 3pk



### Informações gerais sobre o produto: Transformadores de corrente conectáveis Fluke i40s-EL/Alicate 3pk

O transformador de corrente Fluke i40s-EL conectável é usado para medição de corrente baixa; adequado para medir até 40A, e também faz medições precisas com transformadores de corrente secundários 1A e 5A. A garra i40s-EL pode ser fixada em condutores de corrente de até 15mm se diâmetro.

## Modelos



### **Fluke i40s-EL/3pk**

40A Clamp-on Current Transformer, 3 pack

---

**Fluke.** *Keeping your world up and running.®*

**Fluke Corporation**  
PO Box 9090, Everett, WA 98206 EUA

**Para obter mais informações, ligue para os seguintes números:**

Tel: (11) 3530-8901  
Email: [info@fluke.com.br](mailto:info@fluke.com.br)  
[www.fluke.com/pt-br](http://www.fluke.com/pt-br)

**Fluke do Brasil Ltda**  
CENESP Av. Maria Coelho Aguiar,  
215 – Bloco G, 1º andar  
São Paulo/SP – CEP: 05804-900

©2021 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados. Os dados fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.  
11/2021

**É proibido modificar este documento sem permissão escrita da Fluke Corporation.**