

Dados técnicos

## 80T-150U Sonda de temperatura universal (para DMMs)



### Principais recursos

- Compatible with Fluke DMMs
- High accuracy and fast reading for low voltage (below 24 V AC, 60 V DC) applications
- Measurement range: -50 to 150 °C
- Output: 1 mV/ °C or 1 mV/ °F (switchable)
- One year warranty

## Modelos



**Fluke 80T 150UA**

---

**Fluke.** *Keeping your world up and running.®*

**Fluke Corporation**  
PO Box 9090, Everett, WA 98206 EUA

**Para obter mais informações, ligue para os seguintes números:**

Tel: (11) 3530-8901  
Email: [info@fluke.com.br](mailto:info@fluke.com.br)  
[www.fluke.com/pt-br](http://www.fluke.com/pt-br)

**Fluke do Brasil Ltda**  
CENESP Av. Maria Coelho Aguiar,  
215 – Bloco G, 1º andar  
São Paulo/SP – CEP: 05804-900

©2021 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados. Os dados fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.  
12/2021

**É proibido modificar este documento sem permissão escrita da Fluke Corporation.**