

Dados técnicos

Fluke TL28A Automotive Test Lead Set



Principais recursos

- Cabos isolados com silicone flexíveis são resistentes ao calor e ao frio
- Cat I 30 V, 10 A

Informações gerais sobre o produto: Fluke TL28A Automotive Test Lead Set

Garras grandes, cabos longos e uma sonda perfurante. Clipes de cobre sólido, carregados por mola com uma grande abertura da garra 12,7 mm (.50") e dentes serrilhados. Grande agulha perfurante para penetração em fios de grande calibre. Cabos isolados com silicone de 1,5 m (60"), utilizável de -80 °C até +70 °C (-112 °F até +158 °F). Classificado para 30 V, 10 A. Um vermelho e um preto.

Modelos



Fluke TL28A

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 EUA

Para obter mais informações, ligue para os seguintes números:

Tel: (11) 3530-8901
Email: info@fluke.com.br
www.fluke.com/pt-br

Fluke do Brasil Ltda
CENESP Av. Maria Coelho Aguiar,
215 – Bloco G, 1º andar
São Paulo/SP – CEP: 05804-900

©2021 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados. Os dados fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
12/2021

É proibido modificar este documento sem permissão escrita da Fluke Corporation.