

Dados técnicos


## Pinça de corrente iFlex Fluke i1730-flex6000



### Descrição do produto: Pinça de corrente iFlex Fluke i1730-flex6000

As sondas de corrente flexíveis iFlex de 36 polegadas para o Registador de energia Fluke 1730 ampliam a gama de medição do Fluke 1730 até 6000 A AC, mantendo simultaneamente a máxima flexibilidade durante a medição. As sondas iFlex são ligadas directamente ao registador de energia, apresentando medições de corrente sem factores sujeitos a erros de escala. O cabo de 1,8 m (6 pés) permite a separação entre o local de medição e o registador de energia, facilitando a visualização do display. Os cabos iFlex para o Registador de energia Fluke 1730 estão disponíveis em modelos de 12, 24 e 36 polegadas

## Modelos



### **Fluke i1730-flex6000**

A 36 inch Current Clamp

---

**Fluke.** *Keeping your world up and running.*®

**Fluke Ibérica, S.L.**

Pol. Ind. Valportillo  
C/ Valgrande, 8  
Ed. Thanworth II · Nave B1A  
28108 Alcobendas  
Madrid  
Tel: +34 91 414 0100  
E-mail: [cs.es@fluke.com](mailto:cs.es@fluke.com)  
[www.fluke.pt](http://www.fluke.pt)

©2022 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados.

Os dados fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.  
01/2022

**AresAgante, Lda.**

Rua Caminho das Congostas, 320  
4250-159 Porto  
Tel: +351 2 2832 9400  
E-mail: [geral@aresagante.pt](mailto:geral@aresagante.pt)  
[www.aresagante.pt](http://www.aresagante.pt)

**A modificação deste documento não é permitida sem a autorização escrita da Fluke Corporation.**