

Dados técnicos

700PMP Bomba de pressão



Descrição do produto: 700PMP Bomba de pressão

Description: The Fluke 700PMP is a hand-operated pressure pump to provide pressures up to 150 psi/1000 kPa. Output fitting is 1/8 FNPT.

Application: Linear stroke of 4 cm. Multi-turn vernier for fine adjustment of pressure.

Especificações: 700PMP Bomba de pressão

Mechanical and General Specifications

Size	265 x 35 mm
Weight	340 g
Warranty	One year

Modelos



Fluke 700PMP

PMP Pressure Pump

Instruction sheet

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Ibérica, S.L.

Pol. Ind. Valportillo
C/ Valgrande, 8
Ed. Thanworth II · Nave B1A
28108 Alcobendas
Madrid
Tel: +34 91 414 0100
E-mail: cs.es@fluke.com
www.fluke.pt
©2022 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados.
Os dados fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
01/2022

AresAgante, Lda.

Rua Caminho das Congostas, 320
4250-159 Porto
Tel: +351 2 2832 9400
E-mail: geral@aresagante.pt
www.aresagante.pt

A modificação deste documento não é permitida sem a autorização escrita da Fluke Corporation.