

Dados técnicos

Teleobjectiva inteligente de infravermelhos de 2x



Descrição do produto: Teleobjectiva inteligente de infravermelhos de 2x

Veja o seu alvo ampliado duas vezes mais do que com uma lente padrão e reduza a necessidade de entrar em zonas de perigo nas suas instalações ou de subir a um escadote para captar os detalhes críticos a infravermelhos que poderiam indicar que o equipamento tem um problema.

Evite as complicações de enviar a câmara para calibrar juntamente com a lente. Com as lentes inteligentes, pode simplesmente instalar a lente em qualquer câmara compatível e começar a fotografar.

Feita de 100% germânio torneado por diamante com revestimento, o material mais eficiente disponível para transmitir energia para o detector.

Compatível com as TiX580, TiX501, Ti480 PRO, Ti401 PRO.

[Veja a nossa linha completa de lentes de infravermelhos complementares aqui](#)

Especificações: Teleobjectiva inteligente de infravermelhos de 2x

Description

IFOV (spatial resolution)	Ti401 PRO / Ti480 PRO	0.33 mRad
	Ti300+	0.66 mRad
	TiX501 / TiX580	0.33 mRad
Field of view	12 ° H x 9 ° V	
Focus distance	45 cm (approximately 18 in)	

Modelos



FLK-LENS/TELE2

For use with the TiX580, TiX501, Ti480 PRO, and Ti401 PRO Infrared Cameras.

Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Ibérica, S.L.

Pol. Ind. Valportillo
C/ Valgrande, 8
Ed. Thanworth II · Nave B1A
28108 Alcobendas
Madrid
Tel: +34 91 414 0100
E-mail: cs.es@fluke.com
www.fluke.pt
©2022 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados.
Os dados fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
01/2022

AresAgante, Lda.

Rua Caminho das Congostas, 320
4250-159 Porto
Tel: +351 2 2832 9400
E-mail: geral@aresagante.pt
www.aresagante.pt

A modificação deste documento não é permitida sem a autorização escrita da Fluke Corporation.