

Технические данные

Fluke 17XX i40s-EL Clamp-on Current Transformers 3 pack



Обзор прибора: Fluke 17XX i40s-EL Clamp-on Current Transformers 3 pack

Трансформатор тока с зажимом Fluke i40s-EL используется для измерения малого тока, подходит для измерений тока силой до 40 А, а также осуществляет точные измерения на вторичных трансформаторах тока 1 А и 5 А. Зажим i40s-EL может фиксироваться на проводниках тока диаметром до 15 мм.

Модели



FLUKE-17XX i40s-EL/3pk

40A Clamp-on Current Transformer, 3 pack

Fluke. Keeping your world up and running.®

ООО "Флюк СИИЭС"
125993, г. Москва, Ленинградский
проспект д. 37 к. 9 подъезд 4, 1 этаж,
БЦ «Аэростар»
Тел: +7 (495) 664-75-12
Факс: +7 (495) 664-75-12
e-mail: info@fluke.ru

© Авторское право 2022 Fluke Corporation.
Авторские права защищены. Данные могут
быть изменены без уведомления.
Самые надежные инструменты в мире
01/2022

**Не разрешается вносить изменения в данный
документ без письменного согласия компании
Fluke Corporation.**