

Технические данные

L200 Осветитель датчика



Ключевые особенности

- Small, rugged light easily attaches to any Fluke test probe
- Bright white LED illuminates contact area
- Frees both hands for work
- 120 hours of battery life
- Uses 2 3-volt watch batteries

Модели



Fluke L200

Fluke. Keeping your world up and running.®

ООО "Флюк СИИЙЭС"
125993, г. Москва, Ленинградский
проспект д. 37 к. 9 подъезд 4, 1 этаж,
БЦ «Аэростар»
Тел: +7 (495) 664-75-12
Факс: +7 (495) 664-75-12
e-mail: info@fluke.ru

© Авторское право 2021 Fluke Corporation.
Авторские права защищены. Данные могут
быть изменены без уведомления.
Самые надежные инструменты в мире
12/2021

**Не разрешается вносить изменения в данный
документ без письменного согласия компании
Fluke Corporation.**