

Технические данные

80T-150U Универсальный датчик температуры (для мультиметров)



Ключевые особенности

- Compatible with Fluke DMMs
- High accuracy and fast reading for low voltage (below 24 V AC, 60 V DC) applications
- Measurement range: -50 to 150 °C
- Output: 1 mV/ °C or 1 mV/ °F (switchable)
- One year warranty

Модели



Fluke 80T 150UA

Fluke. Keeping your world up and running.®

ООО "Флюк СИИЭС"
125993, г. Москва, Ленинградский
проспект д. 37 к. 9 подъезд 4, 1 этаж,
БЦ «Аэростар»
Тел: +7 (495) 664-75-12
Факс: +7 (495) 664-75-12
e-mail: info@fluke.ru

© Авторское право 2021 Fluke Corporation.
Авторские права защищены. Данные могут
быть изменены без уведомления.
Самые надежные инструменты в мире
12/2021

**Не разрешается вносить изменения в данный
документ без письменного согласия компании
Fluke Corporation.**