

Технические данные

TL27 Набор пробников повышенной прочности



Ключевые особенности

- DMM test leads (red, black) with safety shrouded, standard diameter banana plugs
- Heavy duty EPDM insulation
- Length 1.5 m
- CAT III 1000 V, 10 A rating. UL listed
- One year warranty

Модели



Fluke TL27

Fluke. Keeping your world up and running.®

ООО "Флюк СИИЭС"
125993, г. Москва, Ленинградский
проспект д. 37 к. 9 подъезд 4, 1 этаж,
БЦ «Аэростар»
Тел: +7 (495) 664-75-12
Факс: +7 (495) 664-75-12
e-mail: info@fluke.ru

© Авторское право 2021 Fluke Corporation.
Авторские права защищены. Данные могут
быть изменены без уведомления.
Самые надежные инструменты в мире
12/2021

**Не разрешается вносить изменения в данный
документ без письменного согласия компании
Fluke Corporation.**