

Технические данные

Набор автомобильных тестовых проводов TL28A



Ключевые особенности

- Гибкие силиконовые изолированные термостойкие провода
- Cat I 30 В, 10 А

Обзор прибора: Набор автомобильных тестовых проводов TL28A

- Гибкие силиконовые изолированные термостойкие провода
- Cat I 30 В, 10 А

Модели



Fluke TL28A

Fluke. Keeping your world up and running.®

ООО "Флюк СИИЭС"
125993, г. Москва, Ленинградский
проспект д. 37 к. 9 подъезд 4, 1 этаж,
БЦ «Аэростар»
Тел: +7 (495) 664-75-12
Факс: +7 (495) 664-75-12
e-mail: info@fluke.ru

© Авторское право 2021 Fluke Corporation.
Авторские права защищены. Данные могут
быть изменены без уведомления.
Самые надежные инструменты в мире
12/2021

**Не разрешается вносить изменения в данный
документ без письменного согласия компании
Fluke Corporation.**