

Технические данные

TL40 Комплект щупов с выдвигаемыми наконечниками



Ключевые особенности

- One pair (red, black) of test leads with sharp needle point tips adjustable to desired length from 0 to 76 mm
- Extra hard probe tips to provide long service life
- Flexible silicone insulated test leads
- CAT II 600 V, 3 A rating
- One year warranty

Модели



Fluke TL40

Fluke. Keeping your world up and running.®

ООО "Флюк СИИЭС"
125993, г. Москва, Ленинградский
проспект д. 37 к. 9 подъезд 4, 1 этаж,
БЦ «Аэростар»
Тел: +7 (495) 664-75-12
Факс: +7 (495) 664-75-12
e-mail: info@fluke.ru

© Авторское право 2021 Fluke Corporation.
Авторские права защищены. Данные могут
быть изменены без уведомления.
Самые надежные инструменты в мире
12/2021

**Не разрешается вносить изменения в данный
документ без письменного согласия компании
Fluke Corporation.**