


Технические данные

## TL950 Набор измерительных щупов с минипинцетом



### Ключевые особенности

- 1 pair (red, black) of test leads with multi-stacking 4 mm banana plugs and mini-pincers
- Mini-pincers open to 2.3 mm
- 90 cm long PVC insulated leads
- 30 V rms or 60 V DC, 3 A
- One year warranty

## Модели



**Fluke TL950**

---

**Fluke. Keeping your world up and running.®**

ООО "Флюк СИИЭС"  
125993, г. Москва, Ленинградский  
проспект д. 37 к. 9 подъезд 4, 1 этаж,  
БЦ «Аэростар»  
Тел: +7 (495) 664-75-12  
Факс: +7 (495) 664-75-12  
e-mail: info@fluke.ru

© Авторское право 2021 Fluke Corporation.  
Авторские права защищены. Данные могут  
быть изменены без уведомления.  
Самые надежные инструменты в мире  
12/2021

**Не разрешается вносить изменения в данный  
документ без письменного согласия компании  
Fluke Corporation.**