


Технические данные

Зонд для видеоскопа Fluke, диаметр 8,5 мм, длина 1,2 м



Ключевые особенности

Дополнительно поставляемый зонд для видеоскопа, диаметр 8,5 мм, длина 1,2 м, камера с двойным направлением обзора. Совместим с видеоскопами Fluke DS701 и Fluke DS703 FC. Поддерживает все функции видеоскопов Fluke

Обзор прибора: Зонд для видеоскопа Fluke, диаметр 8,5 мм, длина 1,2 м

Малые промышленные объекты

- Проверки качества
- Инспекции при техобслуживании машин
- Инспекции выключателей и передач
- Обследование подъемных механизмов
- Инспекции сварных швов

Оборудование с тяжелыми режимами работы

- Инспекции гидравлических линий
- Инспекции сварных швов

Энергетический сектор

- Инспекции электрооборудования, линий

Fluke. Keeping your world up and running.®

ООО "Флюк СИИЭС"
125993, г. Москва, Ленинградский
проспект д. 37 к. 9 подъезд 4, 1 этаж,
БЦ «Аэростар»
Тел: +7 (495) 664-75-12
Факс: +7 (495) 664-75-12
e-mail: info@fluke.ru

© Авторское право 2021 Fluke Corporation.
Авторские права защищены. Данные могут
быть изменены без уведомления.
Самые надежные инструменты в мире
12/2021

**Не разрешается вносить изменения в данный
документ без письменного согласия компании
Fluke Corporation.**