

Технические данные

## Зонд с катушкой для видеоскопа Fluke, диаметр 9 мм, длина 20 м



### Ключевые особенности

Дополнительно поставляемый зонд с катушкой для видеоскопа, диаметр 9 мм, длина 20 м, камера с передним направлением обзора. Совместим с видеоскопами Fluke DS701 и Fluke DS703 FC. Поддерживает все функции видеоскопов Fluke кроме технологии Up is Up™

### Обзор прибора: Зонд с катушкой для видеоскопа Fluke, диаметр 9 мм, длина 20 м

#### Обследование линий водоснабжения и водоотведения

- Инспекции длинных труб на отсутствие закупорок и отложений
- Инспекции спринклерных систем

#### Системы ОВКВ

- Проверка воздуховодов

**Fluke. Keeping your world up and running.®**

ООО "Флюк СИИЭС"  
125993, г. Москва, Ленинградский  
проспект д. 37 к. 9 подъезд 4, 1 этаж,  
БЦ «Аэростар»  
Тел: +7 (495) 664-75-12  
Факс: +7 (495) 664-75-12  
e-mail: info@fluke.ru

© Авторское право 2021 Fluke Corporation.  
Авторские права защищены. Данные могут  
быть изменены без уведомления.  
Самые надежные инструменты в мире  
12/2021

**Не разрешается вносить изменения в данный  
документ без письменного согласия компании  
Fluke Corporation.**