

Tekniska data

FOM Mätare optiska fibrer



Produktöversikt: FOM Mätare optiska fibrer

Flukes fiberoptiska meter (FOM) hjälper dig att testa och underhålla fiberoptiska kablar utan att du behöver köpa en optisk effektmeter. Anslut bara FOM till vilken multimeter som helst med mV DC-funktion och 10 MO -ingångsimpedans, t.ex. Fluke 87, och du kan snabbt och noggrant verifiera förluster i fiberoptiska system. Ljuskällor (FOS) och patchkablar säljs separat Tryckmodul. Ett års garanti.

Modeller



Fluke FOM

Fluke FOM Fiber Optic Meter

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Sverige AB
c/o Gilbarco Veeder-Root
Johannesfredsvägen 11 A
16869 Bromma
Tel: 08 5663 7400
E-mail: cs.se@fluke.com
www.fluke.se

©2022 Fluke Corporation. Med ensamrätt. Data kan komma att ändras utan föregående meddelande.
01/2022

Ändringar får inte göras i det här dokumentet utan skriftligt medgivande från Fluke Corporation.