

Tekniska data

PV350 Tryckvakuummodul



Nyckelfunktioner

- Kompatibel med alla Flukes multimetrar samt de flesta andra
- Digitala tryck- och undertryckmätningar i en modul
- Isolerad givare i 316 rostfritt stål kompatibelt med många vätskor och gaser
- Mäter undertryck till 76 cm Hg
- Visar resultaten i engelska enheter (psig eller Hg) eller metriska enheter (kPa eller cm Hg) Mäter tryck till 500 psig (3447 kPa)
- En års garanti

Produktöversikt: PV350 Tryckvakuummodul

- Kompatibel med alla Flukes multimetrar samt de flesta andra
- Digitala tryck- och undertryckmätningar i en modul
- Isolerad givare i 316 rostfritt stål kompatibelt med många vätskor och gaser
- Mäter undertryck till 76 cm Hg
- Visar resultaten i engelska enheter (psig eller Hg) eller metriska enheter (kPa eller cm Hg) Mäter tryck till 500 psig (3447 kPa)
- En års garanti

Modeller



Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Sverige AB
c/o Gilbarco Veeder-Root
Johannesfredsvägen 11 A
16869 Bromma
Tel: 08 5663 7400
E-mail: cs.se@fluke.com
www.fluke.se

©2022 Fluke Corporation. Med ensamrätt. Data kan komma att ändras utan föregående meddelande.
01/2022

Ändringar får inte göras i det här dokumentet utan skriftligt medgivande från Fluke Corporation.