

Tekniska data

TL932 Kopplingsladdset (90 cm)



Nyckelfunktioner

- 1 pair (red, black) multi-stacking 4 mm banana plug patch cords
- Nickel-plated banana plugs
- 90 cm long PVC insulated leads
- 30 V rms or 60 V DC, 15 A
- One year warranty

Produktöversikt: TL932 Kopplingsladdset (90 cm)

- 1 par (röda, svarta) 4 mm kopplingsladdar med multistack för banankontakt
- Nickelpläterade banankontakter
- 90 cm långa PVC-isolerade sladdar
- 30 V rms eller 60 V DC, 15 A

Specifikationer: TL932 Kopplingsladdset (90 cm)

- 1 par (röda, svarta) 4 mm kopplingsladdar med multistack för banankontakt
- Nickelpläterade banankontakter
- 90 cm långa PVC-isolerade sladdar
- 30 V rms eller 60 V DC, 15 A

Modeller



Fluke TL932

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Sverige AB
c/o Gilbarco Veeder-Root
Johannesfredsvägen 11 A
16869 Bromma
Tel: 08 5663 7400
E-mail: cs.se@fluke.com
www.fluke.se

©2022 Fluke Corporation. Med ensamrätt. Data kan komma att ändras utan föregående meddelande.
01/2022

Ändringar får inte göras i det här dokumentet utan skriftligt medgivande från Fluke Corporation.