

Tekniska data

C510 Mätarfodral av läder



Nyckelfunktioner

- Oljat läder av högsta kvalitet
- Robust konstruktion med tåliga sömmar och förstärkt med nitar
- Stor ögla för bälte samt lock för att mätaren ska ligga säkert
- Passar för de flesta Fluke DMMs, termometrar, och processkalibratorer
- En års garanti

Produktöversikt: C510 Mätarfodral av läder

- Oljat läder av högsta kvalitet
- Robust konstruktion med tåliga sömmar och förstärkt med nitar
- Stor ögla för bälte samt lock för att mätaren ska ligga säkert
- Passar för de flesta Fluke DMMs, termometrar, och processkalibratorer
- En års garanti

Modeller



Fluke C510

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Sverige AB
c/o Gilbarco Veeder-Root
Johannesfredsvägen 11 A
16869 Bromma
Tel: 08 5663 7400
E-mail: cs.se@fluke.com
www.fluke.se

©2022 Fluke Corporation. Med ensamrätt. Data kan komma att ändras utan föregående meddelande.
01/2022

Ändringar får inte göras i det här dokumentet utan skriftligt medgivande från Fluke Corporation.