

## Tekniska data

# Fluke CAMO-C25 väska i kamouflageutförande

## Nyckelfunktioner

- Väska med blixtlås, stötdämpande inredning och med inre fack.
- Ett års garanti

## Produktöversikt: Fluke CAMO-C25 väska i kamouflageutförande

Skaffa rätt väska för dina Fluke-verktyg. Bärväskan CAMO-C25 är en tålig väska i kamouflageutförande med blixtlås, stötdämpande inredning och inre fack, med en utsida tillverkad i högkvalitativ polyester. Den har ett praktiskt bärhandtag och passar de flesta av Flukes populära digitala multimetrar. Väskan är i kamouflageutförande och har 1 års garanti.

## Specifikationer: Fluke CAMO-C25 väska i kamouflageutförande

**Mått (H x B x D)**

222 mm x 140 mm x 64 mm

Väskan CAMO-C25 i kamouflageutförande från Fluke är kompatibel med följande handhållna Fluke-produkter:

- Multimetrar: 113, 114, 115, 116, 117, 27-II, 28-II, 77-4, 175, 177, 179, 83-V, 87-V, 233, 287, 289, 3000 FC
- Termometrar: 51-II, 52-II, 53-II, 54-II
- Strömtänger: 323, 324, 325
- Processkalibratorer och mätare: Alla tryckmoduler, 726, 787, 789

## Modeller

### Fluke CAMO-C25

Fluke CAMO-C25 Camouflage Carrying Case

---

**Fluke.** *Keeping your world up and running.*®

**Fluke Sverige AB**  
c/o Gilbarco Veeder-Root  
Johannesfredsvägen 11 A  
16869 Bromma  
Tel: 08 5663 7400  
E-mail: [cs.se@fluke.com](mailto:cs.se@fluke.com)  
[www.fluke.se](http://www.fluke.se)

©2022 Fluke Corporation. Med ensamrätt. Data kan komma att ändras utan föregående meddelande.  
01/2022

**Ändringar får inte göras i det här dokumentet utan skriftligt medgivande från Fluke Corporation.**