

Tekniska data

Fluke i1730-flex1500/3pk iFlex® Current Clamps



Produktöversikt: Fluke i1730-flex1500/3pk iFlex® Current Clamps

Energiloggern Fluke 1730:s flexibla 12 tums iFlex-strömtänger utökar mätområdet för Fluke 1730 till 1 500 A AC samtidigt som de ger bästa möjliga mättningsflexibilitet. iFlex-proberna ansluts direkt till energiloggen och visar rätt strömvärde utan att behöva ställa om skalfaktorn. Med sladden på 1,8 m underlättas avläsningen av mätvärdet på displayen. iFlex-kablarna till energiloggen Fluke 1730 finns i längderna 12, 24 och 36 tum.

Modeller



Fluke i1730-flex1500/3pk

1500A 12 inch, 3 Pack

-
- 1500A 12 inch, 3 pack iFlex® Current Clamps
-

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Sverige AB
c/o Gilbarco Veeder-Root
Johannesfredsvägen 11 A
16869 Bromma
Tel: 08 5663 7400
E-mail: cs.se@fluke.com
www.fluke.se

©2021 Fluke Corporation. Med ensamrätt. Data kan komma att ändras utan föregående meddelande. 12/2021

Ändringar får inte göras i det här dokumentet utan skriftligt medgivande från Fluke Corporation.