

Tekniska data

## Fluke i1730-flex3000/3pk iFlex® Current Clamps



### Produktöversikt: Fluke i1730-flex3000/3pk iFlex® Current Clamps

Energiloggen Fluke 1730:s flexibla 24 tums iFlex-strömtänger utökar mätområdet för Fluke 1730 till 3 000 A AC samtidigt som de ger bästa möjliga mättingsflexibilitet. iFlex-proberna ansluts direkt till energiloggen och visar strömmätningar utan felkänsliga skalfaktorer. Med sladden på 1,8 m underlättas avläsningen av mätvärdet på displayen. iFlex-kablarna till energiloggen Fluke 1730 finns i längderna 12, 24 och 36 tum.

## Modeller



### **Fluke i1730-flex3000/3pk**

A 24 inch, 3 pack Current Clamps

- 
- 3000A 24 inch, 3 pack iFlex® Current Clamps
-

**Fluke.** *Keeping your world up and running.*®

**Fluke Sverige AB**  
c/o Gilbarco Veeder-Root  
Johannesfredsvägen 11 A  
16869 Bromma  
Tel: 08 5663 7400  
E-mail: [cs.se@fluke.com](mailto:cs.se@fluke.com)  
[www.fluke.se](http://www.fluke.se)

©2021 Fluke Corporation. Med ensamrätt. Data kan komma att ändras utan föregående meddelande. 12/2021

**Ändringar får inte göras i det här dokumentet utan skriftligt medgivande från Fluke Corporation.**