


Tekniska data


Fluke i1730-flex6000/3pk iFlex® Current Clamps



Produktöversikt: Fluke i1730-flex6000/3pk iFlex® Current Clamps

Energiloggern Fluke 1730:s flexibla 36 tums iFlex-strömtänger utökar mätområdet för Fluke 1730 till 6 000 A AC samtidigt som de ger bästa möjliga mättningsflexibilitet. iFlex-proberna ansluts direkt till energiloggen och visar strömmätningar utan felkänsliga skalfaktorer. Med sladden på 1,8 m underlättas avläsningen av mätvärdet på displayen. iFlex-kablarna till energiloggen Fluke 1730 finns i längderna 12, 24 och 36 tum.

Modeller



Fluke i1730-flex6000/3pk

A 36 inch, 3 pack Current Clamps

-
- 6000A 36 inch, 3 pack Current Clamps
-

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Sverige AB
c/o Gilbarco Veeder-Root
Johannesfredsvägen 11 A
16869 Bromma
Tel: 08 5663 7400
E-mail: cs.se@fluke.com
www.fluke.se

©2021 Fluke Corporation. Med ensamrätt. Data kan komma att ändras utan föregående meddelande. 12/2021

Ändringar får inte göras i det här dokumentet utan skriftligt medgivande från Fluke Corporation.