


Tekniska data

Fluke i17XX-flex6000/3pk iFlex® strömtänger



Produktöversikt: Fluke i17XX-flex6000/3pk iFlex® strömtänger

Fluke 17XX 90 cm iFlex flexibla strömtänger utvidgar mätområdet för Fluke 17XX energi eller effektlogger till 6 000 A AC samtidigt som den ger ultimata flexibilitet vid mätpunkten. iFlex-proberna ansluts direkt till energiloggern och visar rätt ström värde utan att behöva ställa om skalfaktorn. Med sladden på 1,8 m kommer du långt från mätpunkten med instrumentet vilket underlättar avläsningen av mätvärdet på displayen. iFlex-kablarna till Fluke 17XX finns i längderna 30, 60 och 90-cm.

Modeller



i17XX-flex6000/3pk

6000A 36 inch, 3 pack iFlex® Current Clamps

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Sverige AB
c/o Gilbarco Veeder-Root
Johannesfredsvägen 11 A
16869 Bromma
Tel: 08 5663 7400
E-mail: cs.se@fluke.com
www.fluke.se

©2021 Fluke Corporation. Med ensamrätt. Data kan komma att ändras utan föregående meddelande. 12/2021

Ändringar får inte göras i det här dokumentet utan skriftligt medgivande från Fluke Corporation.