

Tekniska data

TL27 Extra kraftiga testsladdar



Nyckelfunktioner

- DMM test leads (red, black) with safety shrouded, standard diameter banana plugs
- Heavy duty EPDM insulation
- Length 1.5 m
- CAT III 1000 V, 10 A rating. UL listed
- One year warranty

Produktöversikt: TL27 Extra kraftiga testsladdar

- Testsladdar för DMM (röd, svart) med säkerhetsskärmade banankontakter
- Kraftig EPDM-isolering
- Längd 1,5 m
- KAT III, 1000 V, 10 A, UL-listad
- Ett års garanti

Specifikationer: TL27 Extra kraftiga testsladdar

- Testsladdar för DMM (röd, svart) med säkerhetsskärmade banankontakter
- Kraftig EPDM-isolering
- Längd 1,5 m
- KAT III, 1000 V, 10 A, UL-listad
- Ett års garanti

Modeller



Fluke TL27

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Sverige AB
c/o Gilbarco Veeder-Root
Johannesfredsvägen 11 A
16869 Bromma
Tel: 08 5663 7400
E-mail: cs.se@fluke.com
www.fluke.se

©2022 Fluke Corporation. Med ensamrätt. Data kan komma att ändras utan föregående meddelande.
01/2022

Ändringar får inte göras i det här dokumentet utan skriftligt medgivande från Fluke Corporation.