

TL40 Testkabelset med infällningsbar spets




Nyckelfunktioner

- Ett par (röda, svarta) testsladdar med vassa nålspetsar som är justerbara till önskad längd från 0-76 mm
- Extra hård probspets för lång hållbarhet
- Flexibla silikonisolerade testsladdar
- KAT II 600 V, 3 A-klassificering

Produktöversikt: TL40 Testkabelset med infällningsbar spets

- Ett par (röda, svarta) testsladdar med vassa nålspetsar som är justerbara till önskad längd från 0-76 mm
- Extra hård probspets för lång hållbarhet
- Flexibla silikonisolerade testsladdar
- KAT II 600 V, 3 A-klassificering

Modeller



Fluke TL40

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Sverige AB
c/o Gilbarco Veeder-Root
Johannesfredsvägen 11 A
16869 Bromma
Tel: 08 5663 7400
E-mail: cs.se@fluke.com
www.fluke.se

©2022 Fluke Corporation. Med ensamrätt. Data kan komma att ändras utan föregående meddelande.
01/2022

Ändringar får inte göras i det här dokumentet utan skriftligt medgivande från Fluke Corporation.