

Fluke 2AC VoltAlert-spänningsdetektor



Nyckelfunktioner

- Spänningsdetektering från 200 till 1 000 V AC, lämplig för många olika typer av behov i bostäder samt kommersiella och industriella behov.
- Nyhet! Alltid påslagen – en särskild krets med låg strömförbrukning används för att bibehålla batteriets livslängd och se till att 2AC alltid är klar att använda.
- Nyhet! Innovativ knappfunktion för batterikontroll visar om batteriet är OK*
- Kategori IV – 1 000 V överspänningsskyddad produkt för förstklassigt användarskydd
- Integrerad klämma, optimerad för förvaring i fickan
- Drivs av två AAA-batterier (medföljer)
- Flukes tillförlitlighet och tålighet
- Två års garanti

*Användning av batterikontrollfunktionen är valfri och är endast till för din bekvämlighet. Den är inte avsedd att ersätta kontroll av instrumentet mot en känd strömkälla före och efter användning.

Produktöversikt: Fluke 2AC VoltAlert-spänningsdetektor

Alltid klar för snabbare, säkrare spänningstest

2AC är det senaste tillskottet till VoltAlert-familjen med beröringsfria AC-spänningstestare från Fluke och är utformad i fickstorlek för enkel användning. 2AC känner om kretsar är strömförande eller om det förekommer defekt jordning, och instrumentet kan användas av elektriker på fabriksgolvet likaväl som av hemmafisare. Spetsen på instrumentet, som är i fickstorlek, lyser rött när den placeras i närheten av ett uttag, en kopplingsplint eller en nätsladd där spänning förekommer.

Specifikationer: Fluke 2AC VoltAlert-spänningsdetektor

Specifikationer	
Funktion	Registrerar det stationära elektrostatiska fält som genereras av AC-spänning genom isolering utan att behöva komma i kontakt med den oisolerade ledaren. Spetsen lyser med rött sken för att indikera spänning.
Säkerhetsklassning:	Uppfyller kraven i IEC 61010-1:2001, UL 61010-1 (andra utg.), CAN/CSA-C22.2 nr 61010-1-04 och ISA-82.02.01 föroreningsgrad 2
EMC-kompatibilitet	Uppfyller kraven i IEC 61326-1:2006
Användningsområde:	200 V AV till 1000 V AV, säkerhetsklass CAT IV 1000 V
Temperatur:	Vid användning: -10 °C till 50 °C Vid förvaring: -10 °C till 50 °C
Luftfuktighet:	0 % till 95 % (0 °C till 30 °C) 0 % till 75 % (30 °C till 40 °C) 0 % till 45 % (40 till 55 °C)
Höjd över havet:	2 000 m (CAT IV 1000 V)
Rengöring:	Rengör med en fuktad trasa
Batterilivslängd	Typisk batterilivslängd på över ett år
Garantiperiod:	Två år

Modeller



FLK2AC

FLK2AC/200-1000V, ACV DETECTOR 200-1000V, ENG, C. FRN, SPN

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Sverige AB
c/o Gilbarco Veeder-Root
Johannesfredsvägen 11 A
16869 Bromma
Tel: 08 5663 7400
E-mail: cs.se@fluke.com
www.fluke.se

©2022 Fluke Corporation. Med ensamrätt. Data kan komma att ändras utan föregående meddelande.
01/2022

Ändringar får inte göras i det här dokumentet utan skriftligt medgivande från Fluke Corporation.