

Tekniska data

# Fluke LVD1A Non-Contact Voltage Tester with LED Flashlight

## Produktöversikt: Fluke LVD1A Non-Contact Voltage Tester with LED Flashlight

Kontaktfri AC-spänningsdetektor och lysdiodficklampa kombinerat i praktisk, kompakt design. Med exklusiv dubbelgivarfunktion. Spänningsdetektorn lyser blått när den befinner sig i närheten av AC-spänning och lyser rött när den är vid källan. Upptäcker spänning från 40 V AC till 300 V AC. Spänningsdetektorn lyser blått i 50 Hz - 60 Hz, 2,5 - 38 cm från källan. Användningstemperatur: 0 °C till 50 °C. Mycket ljusstark vit lysdiod med 100 000 timmars lamplivslängd. AAA-batteri ingår.

**Fluke.** *Keeping your world up and running.*®

**Fluke Sverige AB**  
c/o Gilbarco Veeder-Root  
Johannesfredsvägen 11 A  
16869 Bromma  
Tel: 08 5663 7400  
E-mail: [cs.se@fluke.com](mailto:cs.se@fluke.com)  
[www.fluke.se](http://www.fluke.se)

©2022 Fluke Corporation. Med ensamrätt. Data kan komma att ändras utan föregående meddelande.  
01/2022

**Ändringar får inte göras i det här dokumentet utan skriftligt medgivande från Fluke Corporation.**