

ข้อมูลด้านเทคนิค

Fluke TRM50 Coaxial Feed-through BNC Male to BNC Female Cable Terminator



ภาพรวมผลิตภัณฑ์: Fluke TRM50 Coaxial Feed-through BNC Male to BNC Female Cable Terminator

TRM50 Coaxial Feed-through BNC male to BNC female Cable Terminator.

ข้อมูลจำเพาะ: Fluke TRM50 Coaxial Feed-through BNC Male to BNC Female Cable Terminator

Specifications	
Impedance	50 Ohm
Max Voltage over ground	1000 V CAT III
Max power	1 W

รุ่น



Fluke TRM50

Fluke. ให้โลกของคุณ คงอยู่แต่ละก้าวต่อไป

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

For more information call:
In the U.S.A. (800) 443-5853
In Europe/M-East/Africa
+31 (0)40 267 5100
In Canada (800)-36-FLUKE
From other countries +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/th-th

©2021 Fluke Corporation. Specifications subject to
change without notice.
11/2021

Modification of this document is not permitted without
written permission from Fluke Corporation.