

ข้อมูลด้านเทคนิค

กระเป๋าเป้สะพายหลังใส่เครื่องมือสำหรับมืออาชีพ Fluke Pack30



คุณลักษณะสำคัญ

ออกแบบมาเพื่อช่างไฟฟ้ามืออาชีพ

- มีกระเป๋ากว้าง 30 ช่องในช่องกระเป๋าใหญ่ทั้ง 6 ส่วน
- กันกระเป๋าทึบหนาและกันน้ำจะปกป้องเครื่องมือ และช่วยให้กระเป๋าตั้งตรงได้เพื่อให้ใช้เครื่องมือได้ง่าย
- ที่หนีบ ตัวยึด และสายรัดที่ด้านนอกของ Fluke Pack30 ให้คุณเก็บเครื่องมือที่ใช้อย่างน้อย เช่น มิวเทป ตลับเมตร หรือเครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้า
- จัดเก็บ จัดระเบียบ และปกป้องอุปกรณ์ทดสอบ เครื่องมือทั่วไป แวนนิรภัย รวมถึงสิ่งของส่วนตัว เช่น กุญแจ กระเป๋าตังค์ และโทรศัพท์
- ช่องกระเป๋าพิเศษสำหรับใส่แท็บเล็ตหรือแล็ปท็อปกว้าง 12 นิ้ว (30 ซม.) หรือเล็กกว่า
- ผลิตด้วยโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูงที่ทนทานและกันกระเป๋าทึบหนาทำมาจากพลาสติก
- ส่วนป้องกัน EVA แบบหลวมขึ้นรูปที่ส่วนหน้าและส่วนบนให้การป้องกันเพิ่มเติม
- ส่วนรองที่ด้านหลังให้สะพายได้สบายพร้อมรองรับเอว
- สายรัดส่วนอกที่ปรับได้ช่วยให้กระจายน้ำหนักได้เท่ากันและให้สะพายได้สบายยิ่งขึ้น
- รับประกันหนึ่งปี

เครื่องมือที่แสดงไม่ได้ให้มาพร้อม Fluke Pack30

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: กระเป๋าเป้สะพายหลังใส่เครื่องมือสำหรับมืออาชีพ Fluke Pack30

สิ่งที่คุณต้องการ ในที่ที่คุณต้องการ

กระเป๋าเป้สะพายหลังให้คุณจัดระเบียบ จัดเก็บ และพกพาเครื่องมือของคุณได้อย่างสะดวกสบาย แค้เก็บเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดใน Fluke Pack30 เพียงกระเป๋าเดียว แล้วคุณก็จะเสียเวลาเดินไปหยิบของที่รถน้อยลง นอกจากนี้ Fluke Pack30 ยังให้คุณพกพาเครื่องมือได้สะดวกสบายกว่าเข็มขัดเครื่องมือแบบดั้งเดิมที่ทำให้ส่วนเอวของคุณต้องรับน้ำหนักหรือกระเป๋าเครื่องมือที่มีหูหิ้วซึ่งใช้งานลำบาก ดังนั้น Fluke Pack30 จึงเป็นทางเลือกที่เยี่ยมสำหรับช่างไฟฟ้าที่เดินทางอยู่เสมอ

เครื่องมือที่แสดงไม่ได้ให้มาพร้อม Fluke Pack30

ข้อมูลจำเพาะ: กระเป๋าเป้สะพายหลังใส่เครื่องมือสำหรับมืออาชีพ Fluke Pack30

ทั่วไป	
ขนาด	20 นิ้ว x 13 นิ้ว x 9.25 นิ้ว (50.8 ซม. x 33 ซม. x 23.5 ซม.)
น้ำหนักสุทธิ	5 ปอนด์ (2.26 กก.)
ส่วนเก็บของ	ส่วนเก็บของกลาง 1 ส่วน ส่วนหน้า 1 ส่วน ส่วนข้าง 2 ส่วน ส่วนบน 1 ส่วน กระเป๋าด้านหลังกว้าง 12 นิ้ว (30 ซม.) 1 ช่อง
เครื่องมือที่แสดงไม่ได้ให้มาพร้อม Fluke Pack30	



การบำรุงรักษาเชิงป้องกันซับซ้อนน้อยลง กำจัดงานซ้ำ

แบบไร้สายโดยใช้ระบบ Fluke Connect

- จัดข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลโดยบันทึกค่าวัดจากเครื่องมือโดยตรงและเชื่อมโยงค่าวัดกับคำสั่งงาน รายงาน หรือบันทึกสินทรัพย์
- เพิ่มระยะเวลาการทำงานให้สูงสุดและทำการตัดสินใจด้านการบำรุงรักษาอย่างมั่นใจด้วยข้อมูลที่รวดเร็วและตรวจสอบได้
- ไม่ต้องยุ่งกับคลิปปอร์ด สมุดจดบันทึก และสเปรดชีตหลายแผ่นด้วยการถ่ายโอนการวัดแบบไร้สายด้วยขั้นตอนเดียว
- เข้าถึงค่าวัดบรรทัดฐาน ค่าวัดในอดีต และค่าวัดปัจจุบันตามสินทรัพย์
- แบ่งปันข้อมูลการวัดของคุณโดยใช้การสนทนาทางวิดีโอและอีเมลของ ShareLive™

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ flukeconnect.com



เครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ที่เป็นเจ้าของ จำเป็นต้องมี WiFi หรือบริการโทรศัพท์มือถือในการแบ่งปันข้อมูล การให้บริการไร้สายและข้อมูลผ่านสมาร์ตโฟนไม่รวมอยู่ในการสั่งซื้อ พื้นที่เก็บข้อมูล 5GB แรกให้บริการฟรี.

การให้บริการไร้สายและข้อมูลผ่านสมาร์ตโฟนไม่รวมอยู่ในการสั่งซื้อ Fluke Connect อาจไม่มีให้บริการในบางประเทศ

Fluke. ทั่วโลกของคุณ คงอยู่แค่ก้าวต่อไป

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

For more information call:
In the U.S.A. (800) 443-5853
In Europe/M-East/Africa
+31 (0)40 267 5100
In Canada (800)-36-FLUKE
From other countries +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/th-th

©2021 Fluke Corporation. Specifications subject to change without notice.
11/2021

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.