

ข้อมูลด้านเทคนิค

Fluke 80T-150UA Universal Temperature Probe



คุณลักษณะสำคัญ

- Compatible with Fluke DMMs
- High accuracy and fast reading for low voltage (below 24 V AC, 60 V DC) applications
- Measurement range: -50 to 150 °C
- Output: 1 mV/ °C or 1 mV/ °F (switchable)
- One year warranty

รุ่น



Fluke 80T 150UA

Fluke. ทั่วโลกของคุณ คงอยู่แค่ก้าวต่อไป

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

For more information call:
In the U.S.A. (800) 443-5853
In Europe/M-East/Africa
+31 (0)40 267 5100
In Canada (800)-36-FLUKE
From other countries +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/th-th

©2021 Fluke Corporation. Specifications subject to
change without notice.
12/2021

Modification of this document is not permitted without
written permission from Fluke Corporation.